


Tolerance for distance
max. 0,4mm
Abstandsdifferenz
max. 0,4

section A - B
Schnitt A - B

Schweißstoßstellen stirnseitig
möglichst aneinander liegend
Grat max. 0,2 ; Vesatz max. 0,3

welded bump positions aligned, allowed
burr max. 0,2mm allowed misalignment
0,3mm

punktgeschweißt
Zugfestigkeit 1000N
spot welded
tensile strength 1000N



Tolerierung: Toleration: DIN 7167 Allgemeintoleranzen: measure of linear and general tolerances: angular dimensions and tolerances for features		Längenmaße: Winkel, Form u. Lage: DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Stahldraht $\phi 1,6$ material: steel wire $\phi 1,6$ DIN EN 10218-2 Oberfläche: glänzend $6\mu m$ verchromt surface: bright $6\mu m$ chrome plated
AutoCAD			Artikel
Datum	Name		Schutzgitter LZ28 guard grille LZ28
Bearbeitet	08.09.2005 KOLETZKI		Maßstab
	B 000000103562 Index Aend.-Nr.		2:1
Geprüft u. zur Verwendung freigegeben von KOLETZKI am 08.09.2005		PAPST-MOTOREN GmbH & Co KG D-78112 St. Georgen Germany	Zchg.-Nr. 9920028000
			Blatt 001
			Ers.f.Zchg.: GL. NR. V. 07.02.85
			A4