

KERN FXN30K-2M

Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	10 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	30 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 g
Reproduzierbarkeit:	10 g
Tarierbereich:	30 kg
Wägebereich [Max]:	30 kg
Wä geeinheiten:	g kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	200 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen5 g (Labor):	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen50 g (Normal):	
Zählaufösung:	6000

Funktionen

SLEEP-Funktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V Size D
Batterie-Betriebsdauer:	500 h

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 365 x 225 mm
Bruttogewicht:	4,350 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,160 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	236 x 195 mm

KERN FXN30K-2M



Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

