

# Zebra ZC350 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 225  
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0 - LAN - NFC -  
Wi-Fi(ac)



Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZC36-FM0C000EM00
EAN/UPC	5715063139929

## Beschreibung

Zebra ZC350 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)  
- 300 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 225 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0, LAN, NFC,  
Wi-Fi(ac)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZC350 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht	4.4 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 1000 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ; Bis zu 225 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ; Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ; Bis zu 500 Karten/Stunde - Monochrom Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, NFC, Wi-Fi(ac)
Installierter Flash-Speicher (max.)	2 GB
Medientyp	Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten
Netzwerk	Druckserver

Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.7 cm x 46.8 cm x 25.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.