

**Artikelnummer:** 156801

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8162, höhenverstellbar, 4 Schubladen, B 2000 x T 700 x H 840 - 1040 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8162, höhenverstellbar, 4 Schubladen, B 750 bis 2000 mm: Die Werkbank Serie 8162 besitzt in diesem Modell bietet insgesamt vier Schubladen. Dabei ist die Werkbank Serie 8162 höhenverstellbar und in den Breiten von 750 bis 2000 mm erhältlich. Die Werkbank Serie 8162 bietet in dieser Ausführung zwei je 120 mm hohe Schubladen und zwei 150 mm hohe Schubladen. Jede Schublade hat dabei eine Tragkraft von 100 kg und kann bis zu 90 Prozent ausgezogen werden. Die aus Profi I-Stahlrohr gefertigten Gestellfüsse können von 840 mm auf 1040 mm in der Höhe verstellt werden. In den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm verfügbar, hat die Werkbank eine 40 mm starke Arbeitsplatte. Deren Buche-Massiv Oberfläche ist bereits geschliffen und geölt. Hinzu kommt ein 4-seitiger Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte. Die Werkbank Serie 8162 trägt eine Flächenlast von 1250 kg und wird fertig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüsse mit Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 4 Schubladen: 2 x 120 mm und 2 x 150 mm Schubladentragkraft: 100 kg Schubladen-Innenmass: B 490 x T 560 mm Schubladen Auszug: 90% Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 840 bis 1040 mm



**EAN/GTIN:** 4040376103734