

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 513 mm, 1 niveau avec tablette de rétention, 4 tiroir(s), verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement plaque d'appui, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 118145

stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 513 mm
- structure en acier
- double porte battante
- 1 niveau avec tablette de rétention
- force par plateau 35 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 4 tiroir(s)
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement plaque d'appui
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante	système de fermeture	serrure porte-cadenas
hauteur	1000 mm	soubassement	plaque d'appui
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	513 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes, tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette de rétention	glissière	rail télescopique
charge tablette	35 kg	extension	80 %
nombre de tiroirs	4 pièce	blocage d'extension	oui
tablettes extractibles	1 pièce	roulant	non
compartiments	2 pièce	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	61,2 kg
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035		