

Bauer bac de rétention palettisable PE KWP-P

pour bidons, volume de rétention 40 l, hauteur x largeur x profondeur 170 x 800 x 605 mm

Numéro d'article: 147740



Bauer Bac de rétention KWP-P

bac de rétention palettisable PE

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour bidons
- volume de rétention 40 l
- hauteur x largeur x profondeur 170 x 800 x 605 mm
- en polyéthylène en bleu




Détails techniques

type de stockage de bac de rétention

largeur 800 mm

produits dan		
type de bac de rétention	bac de rétention palettisable PE	profondeur 605 mm
lieu de stockage	à l'abri	matériau polyéthylène
volume de rétention	40 l	couleur bleu
capacité	bidons	possibilité de passage au-dessous non
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	gerbable non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	roulant non
hauteur	170 mm	Poids 7 kg

Accessoires

147746		caillebotis pour bac de rétention, pour bac de rétention avec volume 40 l, en polyéthylène
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm