

## hofs

### rayonnage à compartiments - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 335 mm, 28 compartiments offrent un espace de rangement suffisant pour stocker et trier par ex. des papiers, consommables ou pièces de rechange. 4 compartiments par niveau

Numéro d'article: 228363



## hofs Rayonnage à casiers

### Champ de base

rayonnage à compartiments - rayonnage départ



- idéal pour un stockage clairement organisé des petites pièces, permettant de gagner du temps, d'augmenter le taux de rotation et de réduire le temps d'accès
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 335 mm
- profondeur du compartiment 300 mm
- 28 compartiments offrent un espace de rangement suffisant pour stocker et trier par ex. des papiers, consommables ou pièces de rechange. 4 compartiments par niveau
- compartiments avec compartiments emboîtables, séparables individuellement

- construction en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement



## Détails techniques



|                                  |  |                                  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| type de meuble                   | rayonnage  | profondeur de compartiment       | 300 mm                     |
| type de rayonnage                | rayonnage à compartiments                          | équipement rayonnage             | compartiments              |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                                 | nombre de casiers                | 28 pièce                   |
| champ de rayonnage               | rayonnage départ                                   | nombre de casiers (par niveau)   | 4 pièce                    |
| convient pour (secteurs)         | production, entrepôts de préparation des commandes | stabilité / renfort / entretoise | croisillons                |
| convient pour (application)      | stockage clairement organisé des petites pièces    | surface de tablette              | galvanisé                  |
| matériau                         | acier  | surface de corps                 | galvanisé                  |
| hauteur                          | 2000 mm  | exécution couleur                | galvanisé                  |
| largeur                          | 1060 mm  | livraison                        | démonté                    |
| profondeur                       | 335 mm   | certification                    | GS // label de qualité RAL |
| nombre de tablettes/niveaux      | 7 pièce  | garantie                         | 5 années                   |
| type tablette/niveau             | tablette en acier                                  | charge maxi par tablette         | 200 kg                     |
| équipement des tablettes / nivea | compartiments emboîtables                          | Poids                            | 76,68 kg                   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 228360 |  | rayonnage à compartiments - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 335 mm, 28 compartiments offrent un espace de rangement suffisant pour stocker et trier par ex. des papiers, consommables ou pièces de rechange. 4 compartiments par niveau |
| 228429 |  | ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |