



Product data sheet

Art nr.: 4625-1AS Draagarmwagen met afrolbeveiliging

Transportmiddelen



Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, standers en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. 24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde). Nuttige lengte 370 mm, draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde). Draagarmen met PVC slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen en met afrolbeveiliging. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 500 |
| laadvlak lengte (mm) | 1600 |
| laadvlak breedte (mm) | 800 |
| Totale lengte (mm) | 1800 |
| Totale breedte (mm) | 800 |
| Totale hoogte (mm) | 1807 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 200 x 40 |
| Uitvoering | zweiseitig |
| Gewicht (kg) | 77 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976983141 |