

Broszura informacyjna

87 02 180

KNIPEX Cobra®

Szczypce nastawne do rur nowej generacji

DIN ISO 8976



- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna

Nr art.	87 02 180
EAN	4003773042396
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	196 g
Wymiary	180 x 55 x 18 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	18
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	36 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 42 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Szczęki z zębami ustawionymi przeciwnie do kierunku obrotu powodują samoczynne zaciskanie się narzędzia i zapobiegają ześlizgiwaniu się z chwytanego przedmiotu.



