

## antivermoeidheidsmat

### Groningen

mat, hoogte x lengte x breedte 22 x 3150 x 970 mm, niet-brandbaar, Van rubber met opengewerkt oppervlak in zwart/oranje, antislip, bestendig tegen olie en chemicaliën



Artikelnummer: 235588



### antivermoeidheidsmat

- geschikt voor natte, droge en olieachtige ruimtes / voor zwaar gebruik
- mat
- hoogte x lengte x breedte 22 x 3150 x 970 mm
- Van rubber met opengewerkt oppervlak in zwart/oranje
- afgeschuinde randen en drainagesysteem verminderen het risico op struikelen en uitglijden
- antislip
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- niet-brandbaar getest conform DIN 51 130 R10

### Technische details




uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	22 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	lengte	3150 mm

confectionering	mat	breedte	970 mm
geschikt voor (branches)	natte, droge en olieachtige ruimtes	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen en drainagesysteem
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	vloerbedekking functie	antislip
plaats van toepassing	binnen	bestendigheid	oliën, chemicaliën
materiaal loopvlak	rubber	brandveiligheid	niet-brandbaar
oppervlak vloerbedekking	opengewerkt	certificering	DIN 51130 R10 (getest)
kleur	zwart/oranje	gewicht	37 kg

## Gerelateerde Producten

235529		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 1520 mm, in oranje
235530		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in oranje
235551		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in zwart
235552		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in geel
235553		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in zwart
235554		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in geel
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

## Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht