

Cascoo roulette fixe

force 165 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
50 mm, jante en polypropylène,
fixation avec panneau

Numéro d'article: 243285



roulette fixe

- force 165 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 50 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	165 kg	longueur de moyeu	50 mm
pneumatique	TPE	distance trou de vis	80/77x60 mm
Ø de roue	125 mm	surface de boîtier	galvanisé

matériau de jante	polypropylène	Poids	0,62 kg
roulement	roulement à billes		