

META legbord voor inhaakstelling

breedte x diepte 1300 x 800 mm,
voor een vaklast van 270 kg, het
legbord wordt met clip-
legborddragers bevestigd, uitgerust
met veiligheidsrand voor
bescherming tegen verwondingen,
van staal met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 275698



META Legbord

meer opbergruimte op de planken

legbord voor inhaakstelling

- breedte x diepte 1300 x 800 mm
- voor een vaklast van 270 kg
- het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd
- uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	800 mm
stellingtype	accessoires	vaklast	270 kg
onderdeel	legbord	legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand
stellingaccessoires	legbord	legborden / niveaus stabiliteit	3-voudige veiligheidsrand
voor stellingtype	inhaakstelling	materiaal	staal
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / niveaus	ingeclipt	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035

montage			
breedte	1300 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vakbreedte	1300 mm	gewicht	11,073 kg
diepte	800 mm		