


Bauer werkkooi

landen-uitvoering DE,
draagvermogen 300 kg, hoogte x
breedte x diepte 1985 x 800 x 1295
mm, Van de smalle zijde inrijdbaar,
van staal gelakt in RAL2000
geeloranje

Artikelnummer: 525863



Bauer Werkkooi

Vorksloffen aan de smalle zijde




werkkooi

- landen-uitvoering DE
- Geschikt voor reparaties en onderhoudswerkzaamheden in paren
- draagvermogen 300 kg
- hoogte x breedte x diepte 1985 x 800 x 1295 mm
- platform breedte x diepte 800 x 1200 mm
- platform slipvast
- Van de smalle zijde inrijdbaar
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 160 mm
- Met PBM-veiligheidsogen en afglijdbeveiliging
- met gereedschapsbak
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- GS- en TÜV-getest

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	diepte platform	1200 mm
hijswerktuigtype	lastopname	platform uitvoering	slipvast
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	onderbouw	vorkslaffen
stapelaar- aanbouwapparaat	werkkooi	inrijdmogelijkheid	Van de smalle zijde
geschikt voor (gebruik)	reparaties, onderhoudswerkzaamhed en	hoogte vorkslaffen	80 mm
land	uitvoering DE	breedte vorkslaffen	200 mm
draagvermogen (max.)	300 kg	afstand vorkkoker	160 mm
hoogte	1985 mm	materiaal	staal
breedte	800 mm	oppervlak	gelakt
diepte	1295 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
last-handling uitrusting	gereedschapsbak	veiligheidsuitrusting hijswerktu	PBM-veiligheidsogen, afglijdbeveiliging
kraanbaar	Niet kraanbaar	certificering	GS // TÜV
breedte platform	800 mm	gewicht	98 kg

Dit past ook bij ...

141351		gereedschapskoffer, hoogte x breedte x diepte 140 x 445 x 315 mm, gereedschapshouder, verdelers, van aluminium
532375		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart
885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag