

Zweibereichs-Industriewaage Classic/Multiplex

Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar, geeicht, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Wägebereich von 0 bis 60 kg, Ablesbarkeit in 10 / 20 g Schritten

Artikelnummer: 243020



Zweibereichs-Industriewaage Classic/Multiplex




- Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
- geeicht
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm
- Wägebereich von 0 bis 60 kg
- Ablesbarkeit in 10 / 20 g Schritten
- Höhe x Breite x Tiefe 120 x 500 x 400 mm
- Ausgestattet mit Auswertgerät mit Halter und RS 232 Schnittstelle
- wird bündig in die Tischplatte eingelassen

Technische Details

Waagentyp	Tischwaage	Höhe	120 mm
eichfähig	ja	Breite	500 mm
Material Plattform	Edelstahl	Tiefe	400 mm
Plattformbreite	500 mm	Aufstellung/Montage	bündig in Tischplatte

Plattformtiefe	400 mm	Aufpreis	Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
Wägebereich	0-60 kg	Montagehinweis	Position rechts, Abstand seitlich/vorne 250/150 mm
Ablesbarkeit	10-20 g	Gewicht	20 kg
Waage Ausstattung	Auswertgerät, Halter, RS232 Schnittstelle		

Dazu passt auch ...

215548		Stretchfolie, Lieferung als Rolle, Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm, Aus Polyethylen, Stärke 20 µm, In transparent
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall