

## META

### Fachboden für Lagerregal

Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 230 kg, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

VE 5 Stück

Artikelnummer: 362872



Das Lagersystem



## META Fachboden

Fachboden für Lagerregal

- Geeignet für den individuellen Regal- bzw. maßgerechten Konstruktionsbau
- Schraubsystem
- Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- Für eine Fachlast von 230 kg
- Ebenen mit Längskanal und Sicherheitskantung
- 40 mm hohe Abkantung sorgt für Stabilität und schützt vor Verletzungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in

RAL7035 Lichtgrau

- Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmütern
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung




## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	230 kg
Regaltyp	Lagerregal	Böden / Ebenen Stabilität	40 mm hohe Abkantung
Regalsystem	Schraubsystem	Material	Stahl
Regalfeld	Bauteil	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Bauteil	Fachboden	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
geeignet für (Branche/Bereich)	Regal-/Konstruktionsbau	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Breite	1000 mm	Böden / Ebenen Ausstattung	Längskanal und Sicherheitskantung
Tiefe	300 mm	Befestigungsart	Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmütern
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Gewicht	13,95 kg

## Zubehör

503799		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,4 für Lagerregal, 13 Linsenkopfschrauben
503800		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,8 für Lagerregal, 25 Linsenkopfschrauben
503801		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503802		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503803		FüÙe, Für Selbstbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503804		Ausgleichblech, Für Selbstbauregal, Höhe 2 mm

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen