

Drehschrauber

Drehschrauber UT 5935

Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb

Artikel-Nr. UT 5935



Technische Daten



Drehzahl
1800 U/min



Antriebs-Vierkant
1/4 Zoll



Arbeitsdrehmoment
6,0 Nm



Beschleunigung
<2,5 m/s²



Schalldruckpegel
86,8 dB (A)



Schalleistungspegel
98,1 dB (A)



Luftverbrauch
2,0 l/s



Druckluftanschluss
1/4 Zoll



Gewicht
1,5 kg

Beschreibung

- Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Ohne Drehmomenteinstellung
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- **Leerlaufdrehzahl: 1.800 min-1**

Ähnliche Produkte



UT 5935