

Datenblatt Artikel 520800

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2"

mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ermöglichen besonders feine Dosierung
- mit Rohrgewinde \varnothing d2= R 1/2"
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- \varnothing d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- l1 = 85 mm / l2 = 12 mm



Best.einheit	Stück
EAN	4007228701937
Mindest.Best.	5
Breite	0
Breite Karton	221
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	245
brutto Kg	0,05
Bruttogewicht VE Kg	0,25
Btl in Karton	10
Farbe	natur
Gewicht VE	0,215
Höhe	0
Höhe Karton	214
Höhe Pal	2,076
Kartons pro Lage	10
Lagen	9
Länge Karton	381
Länge Pal	1,2
netto Kg	0,05
Stück / Lage	500
Stück / Palette bzw Kiste	4500
Summe Kartons	90
Tiefe	85
VE	5
Volumen m3	0,018019
Zolltarif	39174000