

N 50, UMLUFT-WANDHAUBE, 60 CM, KLARGLAS  
SCHWARZ BEDRUCKT  
D65JFN1S0



Z51KIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Die Schrägesse mit Efficient Silent Drive Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ LED Farbtemperatur: Warm- oder doch lieber Kaltlicht? Passen Sie die Beleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube an Ihre Stimmung an.

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Gerätehöhe: ..... 320 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.6 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 1 Intensiv  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 687 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 427 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004274070  
 Anschlusswert: ..... 140 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage  
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



4 242004 274070

N 50, UMLUFT-WANDHAUBE, 60 CM, KLARGLAS  
SCHWARZ BEDRUCKT  
D65JFN1SO

**Design:**

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation
- Clean Air Plus Geruchsfilter sind bei der ersten Lieferung enthalten

**Wichtigste Eigenschaften:**

- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

**Komfortfunktionen:**

- Touch Control
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

**Digitale Funktionen:**

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home

Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

**Komfort bei der Reinigung:**

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Leistung Umluft:**

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 210 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

**Technische Daten und Nachhaltigkeit:**

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO<sub>2</sub>-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

**Informationen zur Planung und Installation:**

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

N 50, UMLUFT-WANDHAUBE, 60 CM, KLARGLAS  
SCHWARZ BEDRUCKT  
D65JFN1S0

