

META

rayonnage grande largeur SPEED-RACK

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2470 x 2004 x 400 mm, charge max. par tablette 500 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation double face, montants galvanisé, traverses galvanisé

Numéro d'article: 520818



Das Lagersystem



Made in
Germany



META Rayonnage grande largeur SPEED-RACK

Rayonnage de départ

- Rayonnage pour utilisation bilatérale
- Rayonnage sans boulons universel extrêmement résistant

Tablettes :

- Niveaux équipés de plateaux agglomérés V20 E1, épaisseur 19 mm, sans formaldéhyde

Montants :

- La structure ne nécessite pas de croisillon
- Supports, traverses et entretoises galvanisés

Livraison :

- Rayonnage de base avec 4 supports et 4 pieds emboîtables.
Nombre de tablettes et d'entretoises indiqué dans l'offre

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)



Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge






Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	400 mm
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	tablettes	4 pièce
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	type de soubassement	sol en bois
champ de rayonnage	rayonnage départ	tablette réglable au pas	50 mm
convient pour (produit/matériau)	pour marchandises encombrantes	utilisation	double face
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	2470 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	2004 mm	équipement de rayonnage	tablettes
profondeur	400 mm	angle d'installation	droit
charge maxi par tablette	500 kg	livraison	démonté
largeur de compartiment	2000 mm	garantie	5 ans
charge maxi par élément	3000 kg	Poids	88,609 kg

Accessoires

150075		montage avec cheville pour rayonnage grande largeur, 8 vis + écrous
520857		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2000 x 400 mm, pour une charge max./tabl. de 500 kg, avec renfort par poutres, en bois avec finition nature

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés
221378		transpalette, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc