



Vakuumfilter ESF-3

Teilenummer: 191202

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	10 µm
Betriebsdruck	-0,95 ... 4 bar
Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar	100 l/min
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	9 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumanschluss
Pneumatischer Anschluss	M4
Vakuumanschluss	M4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	PVF
Werkstoff Gehäuse	Aluminium Messing vernickelt