



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2016 Vatenkantelaar



Voor het opslaan en legen van stalen 200 liter vaten. Constructie van stalen buis, verschroefd, gepoedercoat blauw RAL 5007. Spanband voor het vastzetten van de vaten. Complete vatenkantelaar met kiepstang, verrijdbaar. Met 2stalen rollen voor het draaien van de vaten. Opleggen van de vaten zonder hefapparaat door middel van het kantelen met de kiepstang. 2 Stalen rollen Ø 50 mm en 500 mm lang. Voor het eenvoudig draaien van vaten, bijzonder goed geschikt voor dunwandige vaten. 2 Zwenkwielen van 125 x 38 mm en 2 wielen 150 x 40 mm. Zwenkwielen met rem. Uitwendige afm. LxBxH: 900 x 615 x 600 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
Totale breedte (mm)	615
Totale hoogte (mm)	600
Wielen	Polyamide
Wielmaat (mm)	150 x 40 125 x 38
Gewicht (kg)	24
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976820163