

Información sobre productos

95 62 190

Cortacables para cable trenzado

Forjado



- Con dos perfiles de prensado para terminales de tracción Bowden y puntas para tracción de cables trenzados
- Trabajo cómodo por su diseño manejable y esbelto y el muelle de apertura situado en el interior
- Articulación con tornillo para un guiado preciso de la cuchilla, reajustable
- Elevada multiplicación para trabajar con un mínimo esfuerzo
- Dureza de los filos de aprox. 64 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

MM

Información general


Núm. de artículo	95 62 190
EAN	4003773071976
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	314 g
Dimensiones	190 x 60 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro)	Ø 7,0 mm
Valor de corte cable metálico (diámetro)	Ø 5,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,0 mm
AWG	8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





Muelle interno de apertura