

## META

### breedvakstelling

#### MINI-RACK

grondveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1907 x 1050 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 479836



## META Breedvakstelling MINI-RACK

### Basisstelling

breedvakstelling

- grondveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1907 x 1050 mm
- veldlast 3200 kg
- vaklast 600 kg
- vak breedte x diepte 1800 x 1050 mm
- 5 niveaus met stalen panelen
- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand




- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details


meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	versteving door dwarsprofielen
stellingtype	breedvakstelling	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofiel in het midden
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3000 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	1907 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	1050 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
vaklast	600 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	1800 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
veldlast	3200 kg	levering	gedemonteerd
vakdiepte	1050 mm	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	5 stuks	gewicht	164,388 kg
legbord-/niveautype	stalen panelen		

## Gerelateerde Producten

150076		schroefanker voor breedvakstelling
479949		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1507 x 1050 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
479993		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1907 x 1050 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

480041		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2307 x 1050 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
480074		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2707 x 1050 mm, vaklast 490 kg, 5 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
480154		legbord van plaatstaal voor breedvakstelling, breedte x diepte 1800 x 1050 mm, voor een vaklast van 600 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit