## **RAU**

## Werkbank

Basic 6030

Höhe x Breite x Tiefe 950 x 675 x 450 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Lochplatte, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 2 Lenkund 2 Bockrollen









Artikelnummer: 231076





## Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 950 x 675 x 450 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Lochplatte
- Schubladen Höhe 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 400 mm
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen beidseitig ausziehbar mit Rollenführung, Auszug 65 %
- Mit Einzelauszugsperre

- Mit Schiebebügel
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

| <b>Technische Details</b>   |  |                     |                             |
|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Möbeltyp                    | Tisch                                      | abschließbar        | ja                          |
| Tischtyp                    | Werkbank                                   | Griff               | Schiebebügel                |
| Gestellausführung           | 4 Rollen                                   | Material Platte     | Buche-Massivholz            |
| Gestellform                 | 4-Fußgestell mit 4 Rollen                  | Oberfläche Platte   | mit Lackleinölung           |
| Höhe                        | 950 mm                                     | Material Gestell    | Stahl                       |
| Breite                      | 675 mm                                     | Oberfläche Gestell  | pulverbeschichtet           |
| Tiefe                       | 450 mm                                     | Farbe Gestell       | anthrazit                   |
| Stärke Platte               | 25 mm                                      | Oberfläche Front    | pulverbeschichtet           |
| Traglast                    | 450 kg                                     | Farbe Front         | lichtgrau // RAL7035        |
| höhenverstellbar            | nein                                       | Schließsystem       | Zentralverschluss           |
| Werkbank Ausstattung        | 6 Schubladen, 1<br>Lochplatte              | fahrbar             | ja                          |
| Schubladen Anzahl           | 6 Stück                                    | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen    |
| Schubladen Anzahl x<br>Höhe | 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm                  | Bereifung           | TPE                         |
| Nutzbreite Schublade        | 500 mm                                     | Material Felge      | Polypropylen                |
| Nutztiefe Schublade         | 400 mm                                     | Rad Ausstattung     | 1 Lenkrolle mit Feststeller |
| Schubladentraglast          | 30 kg                                      | Durchmesser Rad     | 100 mm                      |
| Auszug Schublade            | 65 %                                       | Anlieferung         | fertig montiert             |
| Auszugsführung<br>Schublade | beidseitig ausziehbar mit<br>Rollenführung | Garantie            | 5 Jahre                     |
| Auszugsperre                | Einzelauszugsperre                         | Gewicht             | 47 kg                       |

| Zubehör |    |  |
|---------|----|--|
| 231078  |    | Anti-Rutschmatte für Werkbank, passend für Schubladen Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Fronthöhe 60 - 360 mm, Höhe 2 mm, in schwarz        |
| 231079  | 44 | Einteilungsset für Werkbank, 5 Steckwände, passend für Fronthöhe 65 mm, Höhe x<br>Breite x Tiefe 50 x 500 x 400 mm, in schwarz         |
| 231080  | 44 | Einteilungsset für Werkbank, 5 Steckwände, passend für Fronthöhe 130 - 180 mm,<br>Höhe x Breite x Tiefe 100 x 500 x 400 mm, in schwarz |
| 231081  | •  | Ablageschale, für Lochplatte, Höhe x Breite x Tiefe 65 x 300 x 125 mm  |

231082



Haltersortiment, für Lochplatte, Set bestehend aus: 3 Doppelhaken, 4 Einfachhaken, 3 Einfachhalter, 1 Rundhalter und 1 U-Halter

| Dazu passt auch |  |   |  |
|-----------------|--|---|--|
| 158965          | -  | Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm,<br>Wägebereich von 50 kg, Ablesbarkeit in 20 g Schritten                                    |  |
| 184197          |  | Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag, Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm, Aus<br>Kautschuk mit genoppter Oberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und<br>Beinen |  |
| 195726          | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau  |  |
| 217101          |  | Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse  |  |
| 530330          | *  | Hocker, Sitz Höhe 540 - 720 mm, Sitzbezug aus Kunstleder in blau, Gestell aus Aluminium, Gestell mit Rollen   |  |