

A697 - LR13 ESD PU Handschuh - 12er

Pack

Kollektion: ESD Handschuhe

Kollektion: Handschutz

Materialien: Polyester, Glasfiber, Karbonfaser, Elasthan

Beschichtung: - 15.0000%

Innenverpackung: 12

Umkarton: 144

Produktinformation

Schnittschutzhandschuh Level B zum Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen 13g Polyester- und Kohlefaser, die elektrostatische Aufladung ableitet PU-Beschichtung der Handfläche für hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit Für den Einsatz in der Automobilindustrie, bei der Elektronikmontage, bei Tests und Präzisionsarbeiten Geeignet für die Verwendung mit den meisten Touchscreen-Geräten.

ESD Handschuhe

Die ESD-Handschuhe von Portwest wurden zur Ableitung statischer Elektrizität entwickelt und nach EN16350, einer handschuhspezifischen Norm, getestet, um den Schutz elektronischer Geräte vor dem Risiko von Schäden durch elektrostatische Phänomene und statische Aufladung zu gewährleisten. Ideal für den Einsatz bei der Herstellung von elektrischen Komponenten.

Handschutz

Es gibt ein breites und wachsendes Angebot an Handschutzprodukten. Um auf alle Bedürfnisse eingehen zu können. Nur die besten Materialien und Herstellungsverfahren sind in der Herstellung von Portwests umfangreicher Handschutz Produktpalette verwendet worden

Normen

EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4X42B)
EN 16350:2014 getestet Level R < 1.0 x 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016



Funktionen

- Schnittschutz Level B
- Nahtloses Futter Maschenstärke 13
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Antistatisch
- Verkauf in 12er Packs
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet

A697 - LR13 ESD PU Handschuh - 12er Pack
statistische Warennummer: 6116108091**Prüfinstitut**

SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Zertifikat Nr.: 2777/22058-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
A697G6RXS	Grey/White	45.0	28.0	42.0	0.6110	0.0529	5036146014989	15036108849960
A697G6RS	Grey/White	45.0	28.0	42.0	0.6660	0.0529	5036146014965	15036108849946
A697G6RM	Grey/White	45.0	28.0	42.0	0.7470	0.0529	5036146014958	15036108849939
A697G6RL	Grey/White	45.0	28.0	42.0	0.7150	0.0529	5036146014941	15036108849922
A697G6RXL	Grey/White	45.0	28.0	42.0	0.8760	0.0529	5036146014972	15036108849953
A697G6RXXL	Grey/White	45.0	28.0	42.0	0.9160	0.0529	5036146014996	15036108849977