








**Schreiben Sie uns Ihr persönliches Feedback!
Get in contact and send your feedback!**

Weitere Informationen / more information: www.work-psa.de/feedback

Gebrauchsanleitung / Instructions for use

Schutzhandschuhe Kategorie II – mittlere Risiken / Protective gloves category II – medium risks

EN 420:2003 EN 388:2016

Artikel/Item:	SecuGrip® VS	Größen/Sizes:	7, 8, 9, 10, 11	    
Artikel-/Item-No.:	21007, 21008, 21009, 21010, 21111			
Material:	Schutzhandschuhe aus premium Synthetik-Leder mit Klett-Verschluss Premium synthetic leather protection gloves with Velcro			2121X
Artikel/Item:	SecuGrip® VD	Größen/Sizes:	8, 9, 10, 11	    
Artikel-/Item-No.:	23008, 23009, 23010, 23011			
Material:	Schutzhandschuhe aus premium benoptem Synthetik-Leder mit Klett-Verschluss Premium synthetic leather protection gloves with Velcro and dots			3121X
Artikel/Item:	SecuGrip® VCD	Größen/Sizes:	8, 9, 10, 11, 12	    
Artikel-/Item-No.:	44008, 44009, 44010, 44011, 44012			
Material:	Schnittschutz-Handschuhe aus Kevlar® und premium benoptem Synthetik-Leder mit Klett-Verschluss / Premium synthetic leather cut resistance Kevlar® gloves with Velcro and dots			4X33C

Eigenschaften / Characteristics

- Leistungsfähiges Synthetik-Leder / Powerful synthetic leather
- Guter Schutz gegen mechanische Risiken / Protection against mechanical risks
- Chromatfrei und nicht abfärbend / Free from chrome and no colour perspiration
- VS: Für allgemeine Tätigkeiten / for general purpose
- VD: Lange Standzeit wegen dunkler Farbe / Dark colour for long durability
- Hohe Fingerbeweglichkeit, gutes Tastempfinden / High dexterity
- Praktischer Klett-Verschluss für sicheren Sitz / Velcro for convenient fit
- Hochwertige Verarbeitung und Passform / Premium design and fit
- VCD: mit zusätzlichem Schnittschutz / with inner cut resistance liner
- VD: mit rutschfester ergonomischer Benoptung / with anti-slip dots on palm

Benutzung / Use

Handschuhe vor Gebrauch unbedingt auf Schäden prüfen! Beschädigte Handschuhe auf keinen Fall verwenden. Before use check for damages and changes. Do not use damaged gloves!

Lagerung / Storage

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei ca. 5° - max. 25 °C lagern. Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten aufbewahren (Ozon).
In dry rooms without any influence of sunlight at a temperature between 5° and 25 °C. Do not store near electrical gadgets (ozone).

Entsorgung / Disposal

Unbenutzt: mit dem Hausmüll. Benutzt: bei evtl. Kontakt mit Chemikalien gemäß den Chemikalien-Entsorgungsvorschriften. Unused: with normal household waste. Used: Please check chemical disposal regulations if gloves got in contact with chemicals.


Reinigung / Cleaning

Reinigung bei Handwäsche bis 40 °C. Mit neutralen Mitteln reinigen, mehrfach wiederverwendbar. Cleanable at a temperature of max 40 °C by using neutral detergent, reusable.

Hinweis / Note

Die Gesamtlänge ist kürzer als in der EN 420 gefordert, um den Tragekomfort bei leichten mechanischen Tätigkeiten zu gewährleisten.
Total length of gloves is shorter than demanded by EN 420 in order to offer [high dexterity and close fitting in light duty work](#).

Prüfkriterien der EN 388 / Test criteria of EN 388

EN 388	Prüfung	Leistungsstufen					
		0	1	2	3	4	5
	1. Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2000	8000	
	2. Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
	3. Weiterreißkraft (Newton)	< 10	10	25	50	75	
	4. Durchstichkraft (Newton)	< 20	20	60	100	150	
		A	B	C	D	E	F
	5. Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
1 2 3 4 5 6	6. Stoßschutz	P = geprüft					

Criterion	Index					
	0	1	2	3	4	5
1. Abrasion resistance (cycle)	< 100	100	500	2000	8000	
2. Cut resistance (parameter)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
3. Tear resistance (Newton)	< 10	10	25	50	75	
4. Puncture resistance (Newton)	< 20	20	60	100	150	
	A	B	C	D	E	F
5. Cut resistance (Newton)	2	5	10	15	22	30
6. Impact	P = tested					

Info: SecuGrip® VCD

35% DuPont™ Kevlar® Faser / Fiber
25% Synthetik Leder / Synthetic leather
20% Spandex
12% Silikon / Silicon
5% Elastik / Elastic
3% Lycra

DuPont™ und Kevlar® sind eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken von E.I. du Pont de Nemours and Company
DuPont™ and Kevlar® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company

Zertifizierungstelle / Notified Body

EG Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von / EC Type Examination carried out by 0075 CTC

Weitere Informationen und Nachbestellung / Further information and re-order: www.kroschke.com