


8026 Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig begehbar

Eigenschaften

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Vorderkante mit Holm bündig.
- Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Plattformabmessung 250x250 mm.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.

Highlights

- Ideal geeignet für Industrie und Bau.
- Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer.



8026 Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig begehbar

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	4	5	6	7	8	10	12	14
HOLM (CA. MM)	71	71	71	71	71	71	71	71
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	1.7	1.95	2.2	2.45	2.7	3.2	3.7	4.2
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.93	1.16	1.4	1.63	1.85	2.32	2.78	3.25
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.43	2.66	2.9	3.13	3.35	3.82	4.28	4.75
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.93	3.16	3.4	3.63	3.85	4.32	4.78	5.25
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.55	1.78	2.01	2.25	2.48	2.94	3.4	3.87
GESAMTBREITE (CA. MM)	480	500	530	550	570	630	680	740
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	305	305	305	305	305	305	305	305
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.9	1.05	1.2	1.35	1.5	1.85	2.2	2.55
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	5.8	6.7	7.6	8.6	9.6	12	14.5	18
GEWICHT (CA. KG)	5.8	6.7	7.6	8.6	9.6	12	14.5	18
BEST.-NR.	802604	802605	802606	802607	802608	802610	802612	802614