

WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ



Die praktische und gestalterisch interessante Alternative zu Reibputzen: der Dekorputz, den man nicht strukturieren muss.

Produktleistung

- | Kunstharzvollabrieb aus hochwertigem Kunstharz und echtem italienischen Marmor.
- | Einfachste Verarbeitung: aufziehen und glätten, fertig.
- | Strukturieren entfällt.
- | Mit sog. Positiv-Struktur.
- | Weiß, wetterfest, wasserdampfdurchlässig, schlag- und stoßfest, scheuerbeständig.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
- | Entspricht der DIN 18558.
- | Körnung 1,5 mm.

Praxistipp: Risse in Putzflächen mit LUGATO RISSSTOPP WAND + FASSADE schließen. Verschmutzte Putzflächen können mit Hochdruckreiniger gereinigt und mit Dispersionsfarben gestrichen werden.

Anwendungen

1. Für Fassaden, Fachwerkhäuser, Balkone, Loggien, Hauseingänge, gewerblich genutzte Hallen, Garagen, Kaminschürzen.
2. Für Wohnräume, in Fluren und Treppenhäusern, Küchen und Bädern, Kellern und Hobbyräumen.

An der Wand. Innen und außen.



WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ an der Außenfassade. Dekorativ auch für den Hauseingang.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN ausgleichen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	Untergründe (außer Anstriche) mit BESTE BASIS grundieren.
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Faserzementplatten	neu, fest verschraubt.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN verspachteln, trocknen lassen.	
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	

Nicht geeignete Untergründe

Kalkanstriche, Leimfarben, Span-, OSB-Platten, Tapeten.

Verarbeitung



1

AUFZIEHPUTZ mit Rührwerk durchrühren. Konsistenz ggf. mit 100–200 ml Wasser einstellen.



2

AUFZIEHPUTZ mit steilgestellter Kelle auf Kornstärke aufziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



3

Danach Kellenstriche sofort glätten. Fertig. Arbeitsgerät mit Wasser reinigen.



4

Praktische Verarbeitungsalternative: das Aufspritzen des Putzes mit Putzmaschine.

Abtönen: der Putz kann mit max. 2% Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.

Überstreichen: mit Dispersionsfarben möglich.

Produktdaten

Verbrauch	3,8–4,2 kg/m ² .
Ergiebigkeit (20 kg)	4,8–5,3 m ² .
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5–30 °C.
Offene Zeit	10–20 Minuten.
Trocknungszeit	1–3 Tage.
Entflammbarkeit	schwer entflammbar. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102.
Kornstärke	2 mm.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Marmorkörnung, calcitische Füllstoffe, Weißpigment, Entschäumer, Kunststoff- und Cellulosefasern, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel.
Ökologie	lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
Packungsgröße	20 kg, 8 kg
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Nicht bei drohendem Regen oder in der prallen Sonne verarbeiten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Aus ökologischen Gründen beinhaltet der Putz keine algiziden Wirkstoffe. Daher ist im Außenbereich je nach Hauslage ein Algenbewuchs nicht auszuschließen (im Bedarfsfall technische Beratung anfordern).
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben FertigungschARGE beschichten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

GISCODE M-DF 01. WEISSES HAUS mit Wasser und Seife entfernen. Wenn WEISSES HAUS in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

LUGATO