

## rayonnage cantilever

rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 1950 x 2090 x 450 mm, 3 montants, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, 4 niveaux de stockage

Numéro d'article: 157830



## Rayonnage cantilever

### Rayonnage complet, 1 élément de départ + 1 élément suivant


rayonnage cantilever

- rayonnage complet (élément de départ et suivant)
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 2090 x 450 mm
- 3 montants
- force par montant 150 kg
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- 4 niveaux de stockage
- avec rebord antichute
- force par bras 50 kg
- bras de longueur identique, positionnement droit
- réglable au pas de 150 mm
- profondeur utile 400 mm
- structure en acier
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	Longueur du bras pour rayonnage	bras de longueur identique
type de rayonnage	rayonnage cantilever	équipement bras	protection contre déroulement
rayonnage modulaire	système à visser	tablette réglable au pas	150 mm
champ de rayonnage	rayonnage complet	Forme de rayonnage	droit
nombre d'éléments standard	2 pièce	montant	3 pièce
utilisation	unilatéral	bras en porte-à-faux par montant	3 pièce
hauteur	1950 mm	charge par bras	50 kg
largeur	2090 mm	matériau	acier
profondeur utile	400 mm	surface de montant	galvanisé
profondeur	450 mm	surface de bras en porte-à-faux	galvanisé
niveaux de stockage	4 pièce	exécution couleur	galvanisé
charge totale	600 kg	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
charge par montant	150 kg	Poids	36 kg
modèle de bras en porte-à-faux	droit		

## Accessoires

157832		rayonnage cantilever, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1030 x 450 mm, 1 montants, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, 4 niveaux de stockage
--------	---	---