


Balgzylinder EB-325-215

Teilenummer: 193790

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	325
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	340 mm
Hub	215 mm
Max. Höhe ausgefahren	305 mm
Max. Kippwinkel	20 deg
Max. Versatz	20 mm
Min. Einbauhöhe	75 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	300 N
Produktgewicht	4.800 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Balg	NR/BR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt