

Lacont

gif-/chemicaliënkast

storeLAB CS ECO 600

Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen, hoogte x breedte x diepte 1935 x 600 x 570 mm, 3 niveaus met kiepveilig opvanglegbord, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1018 zinkgeel

Artikelnummer: 144724

storeLAB



Lacont Chemicaliën- en gifkast storeLAB CS ECO 600

gif-/chemicaliënkast

- Voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1935 x 600 x 570 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1890 x 564 x 512 mm
- constructie van staal
- openslaande deur met perforaties
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- deuraanslag rechts
- 3 niveaus met kiepveilig opvanglegbord





- draagvermogen per niveau 50 kg
- per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- opvangvolume bodemopvangbak 30 l
- ventilatie met natuurlijke geforceerde ventilatie door ventilatierooster
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1018 zinkgeel
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
- voldoet aan de eisen conform DGUV



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	opvangvolume vloeropvangbak	30 l
meubeltype	kast	ventilatie kast	natuurlijke geforceerde ventilatie
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	materiaal	staal
opslagplaats	in de werkruimte	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, irriterende en giftige stoffen	kleur voorkant	zinkgeel // RAL1018
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1935 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	600 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	570 mm	afsluitbaar	ja
binnenhoogte	1890 mm	sluitsysteem	cilinderslot
binnenbreedte	564 mm	type deur	openslaande deur met ventilatie
binnendiepte	512 mm	deuraanslag	rechts
kast uitrusting	legborden	opslag	staand
legborden / schappen aantal	3 stuks	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
legbord-/niveautype	kiepveilig opvanglegbord	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
opvangvolume opvangbak	20 l	certificering trbf	bedrijf conform TRbF 20-L
draagvermogen legbord	50 kg	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	57 kg
vloeropvangbak	ja		

Gerelateerde Producten

144728		opvanglegborden voor gif-/chemicaliënkast, voor kastbreedte 600 mm, van staal vuurverzinkt
149137		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
221369		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage