

## Lacont gasflessenkast

voor 1 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 460 x 400 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 159947



## Lacont Gasflessenkast





gasflessenkast

- voor opslag buiten
- voor 1 x 33 kg gasflessen
- hoogte x breedte x diepte 1435 x 460 x 400 mm
- ventilatie door spleten boven en onder de deur
- met dak
- met vleugel deur
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- conform ASR A1.3 gemarkeerd

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	type deur	vleugeldeur
type container	gasflessenkast	afsluitbaar	ja
opslagplaats	buiten	sluitsysteem	cilinderslot
geschikt voor gevaarlijke stoffe	gassen	isolatie	nee
capaciteit	1 gasfles	ventilatie kast	door spleten boven en onder de deur
capaciteit gasflessen 33 kg	1 stuks	materiaal	staal
hoogte	1435 mm	oppervlak	verzinkt
breedte	460 mm	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
diepte	400 mm	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
dak	ja	gewicht	26 kg

## Dit past ook bij ...

202916		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubberbanden
221369		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden
525755		gevaarsymbool, gecomprimeerde gassen, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm