

Bauer

Mini-Kippbehälter

EXPO 275

Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 1210 mm, Inhalt 0,275 m³, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 218099

Bauer Mini-Kippbehälter EXPO 275

Mini-Kippbehälter



- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 1210 mm
- Schüttkantenhöhe 455 mm
- Inhalt 0,275 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 86 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 170 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,275 m ³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	540 mm	Einfahrtaschenhöhe	80 mm

Länge	960 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	1210 mm	Einfahrtaschenabstand	170 mm
Traglast	750 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Höhe Schüttkante	455 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Oberfläche	lackiert
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe	blau // RAL5012
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Kippausführung	Abrollautomatik	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Gewicht	86 kg

Zubehör

218132		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Mini-Kippbehälter 0,275 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
218137		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Mini-Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm