

Technisch specificatieblad

90° bocht 60

Art.-Nr. 6225070

OBO
BETTERMANN



Bocht 90°, horizontaal met gelaste sporten, voor alle types kabelladder met een zijhoogte van 60 mm.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Verbinders zijn afzonderlijk te bestellen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6225070
Type	LB 90 660 R3 FT
Dimensie	60x600
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	562,70 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	600,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	600,00 mm
Afmeting R	300,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Plaatdikte	1,50 mm
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>