

VORKONFIGURIERTE MODULFLANSCH E IP 65



Technische Beschreibung

Material:

Rahmen Glasfaserverstärktes
Polypropylen - Membrane Halogenfreies TPE

Schutzklasse: IP65

Farbe: Grau RAL 7035 und schwarz
RAL 9005

Betriebstemperatur:

-20°C ~ +125°C


Testspezifikation:

EN 60529:1991+A1

en 60670-1:2005

Konform mit SEMKO

Alle Maße sind in mm



Produktvarianten

Artikel	A	B	C	Farbe	Dima fori	N. fori/ØCavo	Type	VPE-Stckz.
9072FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	18 / 7-14	3	10
9072FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	18 / 7-14	3	10

Artikel	A	B	C	Farbe	Dima fori	N. fori/ØCavo	Type	VPE-Stckz.
9073FA019005	134,0	52,0	6,5	RAL 9005	FL 13	1 (M20) / 6-13	4	10
9073FA117035	134,0	52,0	6,5	RAL 7035	FL 13	1 (M20) / 6-13	4	10
9080FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	2 (M16) / 5-10	1	10
9080FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	2 (M16) / 5-10	1	10
9081FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	2 (M20) / 6-13	2	10
9081FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	2 (M20) / 6-13	2	10