

Technisches Datenblatt



OPTICON Barcode-Scanner - Handgerät

≡ OPTICON

mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung



Artikelnummer: 229873



OPTICON Barcode-Scanner

liest auch auf gekrümmten Untergründen

Barcode-Scanner - Handgerät



- geeignet für Einzelhandel, Gesundheitswesen, Dienstleistungsberiech oder Veranstaltungsbranche für flache oder gekrümmte Oberflächen wie z. B. Produktetiketten, Kundenkarten, Patioentenakten oder Eintrittskarten
- Scanausführung manuell über Abzug oder permanent, Lesebestätigung durch Signalton und LED-Anzeige
- mit Aufsteller für freihändiges scannen
- Anschlussmöglichkeit per USB
- Höhe x Länge x Breite 109 x 149 x 56 mm
- Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung
- Fallresistent aus 1,5 m über Betonboden



Technische Details

Adresskennzeichnung	Barcode-Scanner	Spannungsversorgung	Kabel
Scannertyp	Handgerät	Höhe	109 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Einzelhandel, Gesundheitswesen, Dienstleistungsbericht oder Veranstaltungsbranche	Länge	149 mm
geeignet für (Produkt/Material)	flache oder gekrümmte Oberfächen wie z. B. Produktetiketten, Kundenkarten, Patioentenakten oder Eintrittskarten	Breite	56 mm
Breite Scanfeld	20-500 mm	Fallresistant bis	1,5 m über Betonboden
Scanfunktion	manuell // permanent	IP Schutzart	42: Staub- und spritzwassergeschützt
Scandistanz (max.)	500 mm	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton // LED-Anzeige	WEEE- Registrierungsnummer	DE32428305
Schnittstellen	USB	Gewicht	0,65 kg
Ausstattung	Aufsteller		

Dazu passt auch ...

217187		Begleitpapiertasche, Aufdruck "Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice", Innen Länge x Breite 130 x 230 mm, Aus 60 µm starkem Polyethylen
221295		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 80 x 600 x 400 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
225130		Papier-Warnklebeband, Text / Symbol: "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte", Text in Deutsch und Englisch, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Klebeband in braun, Aufdruck in rot
225193		Thermoetikett, Für Etikettendrucker, Höhe x Breite 50 x 12 mm, permanent klebend, in weiß