

## B-Safety lampe de signalisation DEL



Symbole/Texte : « sortie de secours »,  
Flèche à droite / à gauche, Pour  
montage mural ou au plafond,  
hauteur x largeur x profondeur 110 x  
360 x 90 mm



Numéro d'article: 139274



## B-Safety Lampe de signalisation DEL

### pour montage mural ou au plafond

lampe de signalisation DEL

- Symbole/Texte : « sortie de secours »
- Flèche à droite / à gauche
- Pour montage mural ou au plafond
- en ABS/polycarbonate
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- fonctions : Fonction AUTOTEST et commutable du mode permanent au mode de secours
- distance de détection 14 m
- Éclairage de secours permanent 3 h
- alimentation électrique par sur secteur 230V CA/batterie
- hauteur x largeur x profondeur 110 x 360 x 90 mm
- Lampe de secours à une pile conformément à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838
- volume de livraison : Jeu de panneaux indicateurs standard

## Détails techniques

sécurisation de la circulation	identification de sécurité	matériau	ABS/polycarbonate
identification de sécurité	lampe de signalisation DEL	alimentation	sur secteur 230V CA/batterie
représentation	symbole	Marquage de sécurité fonction	AUTOTEST, commutable
symbole / texte	sortie de secours	DEL	oui
indication de direction	à droite / à gauche	hauteur	110 mm
norme	Lampe de secours à une pile conformément à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838	largeur	360 mm
indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions	profondeur	90 mm
installation	montage mural/au plafond	volume de livraison	Jeu de panneaux indicateurs standard
Distance de détection	14 m	Poids	0,8 kg
Autonomie de l'éclairage de seco	3 h		