

Bauer gasflessendepot GFC-E/T

voor 32 gasflessen met diameter 230 mm, hoogte x breedte x diepte 2260 x 2115 x 1155 mm, met gesloten deksel, met vloer van traanplaat, met dubbele vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 222479



Bauer Gasflessendepot GFC-E/T met traanplaat vloer

gasflessendepot

- voor opslag buiten
- voor 32 gasflessen met diameter 230 mm
- hoogte x breedte x diepte 2260 x 2115 x 1155 mm
- met vorksloten
- met gesloten deksel
- met vloer van traanplaat
- met dubbele vleugel deur
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Zo nodig aanvragen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	dak	gesloten
type container	gasflessendepot	type deur	dubbele vleugel deur
opslagplaats	buiten	materiaal	staal

capaciteit	32 gasflessen	oppervlak	verzinkt
capaciteit gasflessen ø 230 mm m	32 stuks	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
hoogte	2260 mm	levering	voorgemonteerd
breedte	2115 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja // aanvragen a.u.b.
diepte	1155 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
container uitrusting	vorkslaffen	gewicht	365 kg
bodem uitvoering	traanplaatvloer		

Gerelateerde Producten

222491		scheidingswand, diepte 1155 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
222496		gasflessenhouder, passend voor fles-Ø 230 mm, met veiligheidsketting
222497		oprit voor gasflessendepot, van staal met corrosiebeschermende zinklaag