

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 600 kg, bandage plastique,
diamètre x largeur 150 x 45 mm,
moyeu avec roulement à rouleaux,
moyeu longueur x Ø 209 x 20 mm,
jante en plastique, fixation avec
panneau, longueur x largeur 138 x
110 mm



Numéro d'article: 710775

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 600 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 150 x 45 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- moyeu longueur x Ø 209 x 20 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75 mm, Ø trou des vis 11 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 48 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	209 mm
charge	600 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	45 mm

Diamètre de roue	150 mm	portée	48 mm
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	110 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	distance trou de vis	105x75 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	hauteur	209 mm
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	2,55 kg

Accessoires

711836



roue, force 600 kg, bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 45 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, moyeu longueur x Ø 209 x 20 mm, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x longueur x largeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés