

Rollcart Tischwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800
mm, Etage(n) aus MDF, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung auf
Stahlband-Felge



Artikelnummer: 158068

Rollcart Tischwagen

mit Totmannbremse

Tischwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Etage(n) aus MDF
- mit Bordleisten aus Stahl
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Höhe x Länge x Breite 970 x 1400 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung auf Stahlband-Felge
- Naben mit Rillenkugellager
- Rollen mit Totmannbremse

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

elektrisch leitend nein

Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel	hoch
Traglast	600 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	TPE
Etagen Anzahl	2 Stück	Material Felge	Stahl
Material Etage(n)	MDF	Durchmesser Rad	200 mm
Boardleiste	Stahl	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	970 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Totmannbremse
Länge	1400 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	800 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	69 kg

Zubehör

158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar