


TROAX Wandelement für Trennwandsystem Standard

Höhe x Breite 2200 x 1000 mm,
Standard-Ausführung (Rahmen 19 x
19 mm), aus Stahl mit Lackierung in
RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 505650



TROAX Wandelement für Trennwand-System Standard

Standard-Ausführung




Wandelement für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 1000 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
- Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm)
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau





Technische Details

| | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Verkehrssicherung | Sicherheitsausstattung | Drahtstärke | 2,5 mm |
| Sicherheitsausstattung | Trennwandsystem | Stellwand Ausstattung | Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm) |
| Gitterelement | Wandelement | Profil | Vierkantrrohr |
| Höhe | 2200 mm | Material | Stahl |
| Breite | 1000 mm | Oberfläche | lackiert |
| Höhe Masche | 50 mm | Farbe | staubgrau // RAL7037 |
| Breite Masche | 50 mm | Gewicht | 7,26 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 505694 |  | Stütze für Trennwandsystem, Höhe x Breite 2200 x 40 mm, mit Fußplatte, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau |
| 505697 |  | Ausgleich-Stäbe, für Gitterwände, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 19 x 19 mm |
| 505729 |  | Sicherheitsausstattung, für Gitterwände |
| 505863 |  | Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter |
| 529984 |  | U-Schiene, für Gitterwände |
| 532204 |  | Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem, Höhe x Breite 800 x 1000 mm, Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 144768 |  | Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 210871 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |