

**Artikelnummer:** 308589

**Kurzbeschreibung:** Bandenwagen met hefboomsysteem, banden van massief rubber

**Langbeschreibung:** Bandenwagen met hefboomsysteem, volrubberen banden: Grote duwbeugel met zacht plastic handvat voor eenvoudig manoeuvreren. Hefboomsysteem met vastzet- en klemfunctie via gasdrukveren. Versterkte armen. Afneembaar, dus alle onderdelen zijn uitwisselbaar. Wielgewicht dicht bij de as door achtergegoten as met wielbeschermplaten. Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Achterwand van buis. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul]<li> Voor band a<sup>m</sup>: 540 - 780 mm. voor band a<sup>m</sup>: 540 - 780 mm. </li><li> Buitenafmeting: B 745 x D 760 mm </li><li> Totale hoogte: 1600 mm </li><li> Greephoogte: 1250 mm </li><li> Draagvermogen: 240 kg </li><li> Wiel a<sup>m</sup>: 250 x 60 mm </li><li> Eigen gewicht: 23 kg</li>[ul]

