



Description:

Entonnoir en polyéthylène incassable (PE-HD), couleur naturelle

- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- ϕ = ϕ d'ouverture de l'entonnoir = 50 mm
- e = ϕ de l'embout de sortie = 3 mm
- Capacité de contenance 18 ml

Informations:

Article

Numéro d'article	950100
GTIN	4007228701265
Tarif douanier	39241000
Unité d'emballage (VE)	12

Couleur	naturel
Volume en l	0,018
Poids (kg)	0,01
T x B x H (mm)	50 x 50 x 58

Suremballage

Contenu en morceaux	12
T x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Poids par récipient (kg)	0,12
pdf.information.eanPu	4007228802993

Palette

Nombre de cartons	144
Nombre de couches	8
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 1,51

Carton par étage	18
Poids brut de la palette (kg)	192,80