

Termékinformációk

44 20 J61

Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz

- Kioldható zárószerkezettel
- Kicserélhető csúcsokkal, nemesített acélból
- Fekete porfesték-bevonattal
- DIN 5256 D: 90°-os hegyek
- Fogótest: hengerelt acél, nagy szilárdságú
- Csúcsok: speciális szerszámacél, olajban edzett



∠90°

Általános

Cikkszám	44 20 J61
EAN	4003773024965
Fogó	fekete porfesték-bevonattal
Súly	1.723 g
Méret	600 x 142 x 19 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás Ø furatátmérőhöz	Ø 252 – 400 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 4,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk