

Produktinformation

98 37 12

- Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben

Mit Innenvierkant 3/8"

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	98 37 12
EAN	4003773020608
Gewicht	33 g
Abmessungen	44 x 22 x 22 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schlüsselweite S	12 mm
Durchmesser Wirkseite d max.	21,2 mm
Verbindungsvierkant	3/8 Zoll



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten