

## fetra

### dubbele kopwandwagens MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 700 mm,  
platform van hout,  
opbouwconstructie 2 kopwanden  
(massief), 500 mm hoog, 2 zwenk- en  
2 bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met TPE-banden

Artikelnummer: 148329



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Dubbele kopwandwagen MULTIVARIO

### Draagvermogen 600 kg

dubbele kopwandwagens












- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform van hout
- opbouwconstructie 2 kopwanden (massief), 500 mm hoog
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
type wagen	platformwagen	kleur	briljantblauw // RAL5007
type platformwagen	dubbele kopwandwagens	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	500 kg	euronorm	ja
laadhoogte	270 mm	schuifbeugel	2 stuks
lengte laadvlak	1000 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	700 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

materiaal platform	hout	banden	TPE
constructies	2 kopwanden (massief)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte constructies	500 mm	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal onderstel	staal	gewicht	42 kg

## Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119604		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dïssel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw