

## Allit Sichtlagerkasten ProfiPlus

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 205 x 355 mm, Aus Recycling-Kunststoff in blau

VE 8 Stück

Artikelnummer: 254886



### Sichtlagerkasten




- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 205 x 355 mm
- Aus Recycling-Kunststoff in blau
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Material
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- Beständig gegen Harze, Laugen, Fette und Öle
- Boden geschlossen
- Mit Etikettenhalter
- Mehrfach Umlaufenden Stapelrand und Führungsschiene
- Rollenbahngeeignet

### Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	stapelbar durch	Umlaufenden Stapelrand und Führungsschiene
elektrisch leitend	nein	Griff	ohne
Höhe	200 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Breite	205 mm	rollenbahngeeignet	ja
Tiefe	355 mm	Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +60 °C
Material	Recycling-Kunststoff	Beständigkeit	Harze, Laugen, Fette, Öle

Anteil recyceltes Material	100 %	Farbe	blau
Wandkonstruktion	geschlossen	Größe	4H - HxBxT 200x205x355 mm
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	4,08 kg

## Dazu passt auch ...

221120		Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
242396		Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich