

C+P

Universalschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 600 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 405073

ERGO



C+P Flügeltürschrank ERGO

für mittelschwere Lasten

Universalschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 600 mm
- Traglast je Ebene 110 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit verdeckter Schließstange
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil

- Öffnung über Muldengriff
- Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Universalschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	930 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	600 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Schrank Ausstattung	Böden	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	110 kg	Türöffnungswinkel	180 °
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Muldengriff
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Garantie	10 Jahre
Tür Ausführung	einschlagend	Gewicht	80,48 kg
abschließbar	ja		

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
405084		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 600 mm, Traglast 110 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung