

BLUE-LINE® Messuhr
Standard-Qualität

Für den Werkstatteinsatz

- Metallgehäuse, matt verchromt, verstellbare Toleranzmarken
- Messbolzen und Einspannschaft rostfrei und gehärtet
- Skala über den Außenring drehbar, für einfache Null-Stellung
- Mit flachem Rückendeckel und Ösendeckel



Dial indicator

Standard Quality

Especially for workshop use

- Metall housing, satin chrome finish, adjustable tolerance fingers
- Stem and spindle stainless steel, hardened
- Scale is turnable by outside-ring, for easy zero-setting
- With flat cover and cover with lug

Comparteur mécanique, qualité standard

Convient pour les travaux en atelier

Especially for workshop use

- Corps métallique chromé mat, pointeurs de tolérance réglables
- Touches et tige en acier trempé inoxydable
- Rotation de la plaque graduée au moyen de l'anneau extérieur pour une remise à zéro aisée
- Couverts plats et à patte

ART No	mm	mm	mm	stoßgeschützt shockproof dispositif antichoc		A mm	B mm	C mm	D-ø mm
				ja yes oui	nein no non				
24 1101	0 - 10	0,01	1 mm	✗	✓	43,0	22,0	8,2	57
24 1103	0 - 1	0,001	1 mm	✗	✓	33,5	22,0	8,0	57
24 1131	0 - 10	0,01	1 mm	✓	✗	43,0	22,0	8,2	57