

Polierer

PE 14-2 150

Bestell-Nr. 373.680



Technische Attribute	PE 14-2 150
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Leerlaufdrehzahl	380-2100 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	402x117 mm
Gewicht	2,2 kg

Grundausrüstung

1 Handgriff

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt-Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasbeschalter: für einen sanften Start, Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarrretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

Polierer

Zubehör

Polierschwamm blau



Schwamm mit mittelharter und grober Schaumstoffstruktur und hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet für verwitterte, matte Lacke und Kratzer, in Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.388
160 Ø x 30	1	376.396
200 Ø x 30	1	376.418

Polierschwamm weiß



Schwamm mit einer mittelharten und feinen Schaumstoffstruktur und extrem hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet, um leichte Gebrausspuren und Schlieren in Verbindung mit der SpecialPolish Feinscheifpaste zu entfernen.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.426
160 Ø x 30	1	376.434
200 Ø x 30	1	376.442

Polierer

Polierschwamm schwarz



Schwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der NanoPolish & Wax geeignet.

Abmessung VE in mm:		Bestell-Nr.
140 Ø x 30	1	376.450
160 Ø x 30	1	376.469
200 Ø x 30	1	376.477

Polierschwamm Waffel, schwarz



Waffelschwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche festere weiße Schaumschicht erhält das Pad viel mehr Steifigkeit und lässt sich nicht so stark komprimieren. Hologramme und vor allem Mikrokratzer lassen sich so noch effizienter und sicherer auspolieren. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der NanoPolish & Wax geeignet.

Abmessung VE in mm:		Bestell-Nr.
140 Ø x 30	1	376.485
160 Ø x 30	1	376.493
200 Ø x 30	1	376.507

Polierer

Polierfell Premium



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

Microfaser-Poliertuch Premium



Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofasertuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, Waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		
400 x 400	1	376.531

Polierer

SpecialPolish



Silikonfreie Feinschleifpaste mit hohem Abtrag und mittlerem Glanzgrad. Zum Entfernen von z.B. Staubeinschlüssen, Farbnebel, Schleifspuren in Verbindung mit dem Fell. In Kombination mit dem entsprechenden Schwamm bestens geeignet um Gebrauchsspuren zu entfernen und verwitterte Lacke zu restaurieren.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

250 ml	376.574
--------	---------

NanoPolish & Wax



Silikonfreie Hochglanzpolitur mit Nano-Schleifpartikeln und Carnaubawax. Zum Polieren von neuwertigen bis leicht verkratzten Lacken. Ideal auch für kratzbeständige Lacke. Außerdem perfektes SpecialPolish für Lacke, die mit der FinePolish Feinschleifpolitur vorbehandelt wurden. Hochglanzfinish bei gleichzeitiger Konservierung.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

250 ml	1	376.566
--------	---	---------

Klett-Teller gedämpft, M14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------

Polierer

Klett-Schleifteller M 14



Elastischer Schleifteller mit Klettbelag.

Abmessung VE **Bestell-Nr.**
in mm:

115 Ø	1	208.817
--------------	----------	----------------

Polierfell Classic



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish.

Abmessung VE **Bestell-Nr.**
in mm:

150 Ø	1	342.521
200 Ø	1	350.265

Elastischer Teller



Träger für Polierfellhaube. Mit abgerundetem Zellkautschuk, sorgt für gleichmäßige Druckverteilung beim Polieren. Mit Gewindeflansch M 14.

Abmessung VE **Bestell-Nr.**
in mm:

175 Ø	1	123.862
--------------	----------	----------------

Polierer

Polierfellhaube



Polierfellhaube mit Schnürzug aus 100% Lammfell, umschließt den elastischen Teller, ideal für die Bootspflege. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish. Passend für elastischen Teller.

Abmessung VE **Bestell-Nr.**

in mm:

180 Ø	1	123.870
--------------	----------	----------------

Filzteller



Mit Fiberrücken mit Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Abmessung VE **Bestell-Nr.**

in mm:

125 Ø	1	122.726
--------------	----------	----------------

175 Ø	1	122.734
--------------	----------	----------------

Ersatz-Filz



Mit Fiberrücken.

Abmessung VE **Bestell-Nr.**

in mm:

125 Ø	1	122.742
--------------	----------	----------------

175 Ø	1	122.750
--------------	----------	----------------

Polierer

Polierertasche



Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern.

VE	Bestell-Nr.
1	333.573

SoftVib-Handgriff mit Stirnlochschlüssel



SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutterschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Mit eingebautem Spannmutterschlüssel für einen schnellen Scheibenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.

VE	Bestell-Nr.
1	316.857
